



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka šroubováku
Číslo objednávky	<a href="#">2433210000</a>
Typ	WB IK SL PH1
GTIN (EAN)	4050118443653
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0.2756 inch
Výška	75 mm	Výška (v palcích)	2.9527 inch
Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	8 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	VDE izolovaný vyměnitelný bit na šrouby s křížovou hlavou, hlava Phillips, velikost 1
---------------	---

## Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	1 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	Philips	Velikost	1
Délka čepele	75 mm	Velikost čepele, křížová drážka	1
Nastavení krouticího momentu max.	3.8 Nm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		