

**PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
|                  |                                      |
| Číslo objednávky | 2435780015                           |
| Typ              | <a href="#">PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099986601031                        |
| Množství         | 1 items                              |

## PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 462 g |
|----------------|-------|

## Všeobecné údaje

|                   |                                       |                      |                         |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Délka kabelu      | 1.5 m                                 | Vhodné pro           | Analogové signály       |
| Základní materiál | PVC                                   | Kabel                | Kabel LiYCY             |
| Konektor rozhraní | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Počet pólů, min.     | 36 pólů                 |
| Vnější průměr     | 12,4 ± 1 mm                           | Konektor, PLC strana | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                      |                         |

## Elektrické údaje

|                            |           |                            |                       |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| Celkový proud, max.        | 0.125 A   | Zkouška vysokého napětí    | 1 kV / 1 s            |
| Odpor                      | ≤ 80 mΩ/m | Provozní napětí            | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Kapacita (vlákno / vlákna) | 300 pF/m  | Kapacita (vodič / stínění) | 300 pF/m              |

## Jmenovité údaje UL

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Celkový proud, max. | 0.125 A |
|---------------------|---------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |