

**CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Primární proud: 1500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 7.5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem |
| Číslo objednávky | <a href="#">2438480000</a>                                                                                                        |
| Typ              | CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118450842                                                                                                                     |
| Množství         | 1 items                                                                                                                           |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                                                                                         |
| K dispozici do   | 2025-04-08T00:00:00+02:00                                                                                                         |
| Výrobce          | MBS AG                                                                                                                            |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 58 mm  | Hloubka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Výška          | 198 mm | Výška (v palcích)   | 7.7953 inch |
| Šířka          | 155 mm | Šířka (v palcích)   | 6.1024 inch |
| Čistá hmotnost | 998 g  |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                  |               |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...40 °C | Provozní teplota | -5 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Elektrické vlastnosti

|                 |        |                  |         |
|-----------------|--------|------------------|---------|
| Tolerance class | 0,5    | Sekundární proud | 0...5 A |
| Zátěž           | 7.5 VA | Primární proud   | 1500 A  |

## Rozměry živých vodičů

|            |                       |                 |                 |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Typ vodiče | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič    | 80.00 mm        |
| Lišta      | 80 x 120 mm           | Místo instalace | Vnitřní použití |

## Technické údaje

|                                                              |                                                           |                    |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Stupeň krytí                                                 | IP20                                                      | Třída izolace      | E     |
| Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud<br>I <sub>tepelný</sub> | 1,0 x I <sub>jmen.</sub> , 60 x I <sub>jmen.</sub><br>1 s | Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |

## Koordinace izolace

|            |                                         |                 |     |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| Standardně | IEC 61869-1: 2007, IEC<br>61869-2: 2012 | Tolerance class | 0,5 |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

## Nákresy

### Dimensional drawing

