

MCB 489 2P D 13A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní jistič, Charakteristická křivka: D, Počet pólů: 2, 13 A, Bílá
Číslo objednávky	2478910000
Typ	MCB 489 2P D 13A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491081
Množství	6 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2025-09-01T00:00:00+02:00

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60.3 mm	Hloubka (v palcích)	2.374 inch
Výška	116 mm	Výška (v palcích)	4.5669 inch
Šířka	35.3 mm	Šířka (v palcích)	1.3898 inch
Čistá hmotnost	166.5 g		

Teploty

Skladovací teplota	Okolní teplota	-35 °C...70 °C
Provozní teplota	Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace

Elektrické údaje

Typ napětí	AC/DC	Jmenovité AC napětí	480/277 V
Jmenovité DC napětí	125 V	Jmenovitý proud	13 A
Vypínací schopnost	10000.00 A		

Obecné údaje

Charakteristická křivka	D	Počet pólů	2
Verze jističe	Termomagnetický	Typická mechanická životnost v cyklech	20000
Typická elektrická životnost v cyklech	6000	Typ montáže	DIN lišta
Typ upevnění	Montáž lišty	Vibrace	podle IEC 60068-2-6
Otřes	podle IEC 60068-2-27	Barevný	Bílá

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		