

## SAIE-M12S-CD-2.0A HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, PG 9, Počet pólů: 5, 2 m
Číslo objednávky	<a href="#">2484420200</a>
Typ	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
GTIN (EAN)	4050118495935
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	120 g
----------------	-------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	2 m	Barva opláštění	Fialová
PE funkce	Ne	Materiál kabelu	PUR bez obsahu halogenů
Zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10 x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární	5x průměr kabelu	Cykly ohybu	1 mil.
Průřez vodiče (tisk/online)	PUR 0,25 mm <sup>2</sup> / PVC 0,34 mm <sup>2</sup>	Rychlost	5 m/s
Materiál pláště	PUR bez obsahu halogenů	Vnější potah v souladu se stylem UL AWM	20236 (80 °C / 30 V)
Odolnost vůči jiskrákům ze sváření	Ne	Barevné kódování	červená, černá, bílá, modrá
Počet pólů	5		

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Průměr kabelu, max.	7.5 mm
Průměr kabelu, min.	6.9 mm	Jmenovité napětí	125 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	PG 9
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-5 ... +70 °C

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


## SAIE-M12S-CD-2.0A HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Detailní výkres



### Schéma připojení

