

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Zvyšující se citlivost elektronických součástí a zvyšující se frekvence elektromagnetického rušení vyžadují, aby kabelové průchodky hrály důležitou roli v konceptu stínění systému. Tento typ kabelových průchodek EMC je vyroben pro stínění proti rušivým frekvencím s připojením stínění 360°. Ručně vkládané těsnění poskytuje vynikající držení a odlehčení tahu kabelu, navíc kabelová průchodka splňuje mechanické požadavky normy EN 62444. Díky patentované konstrukci bude možná velmi snadná a rychlá montáž.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz
Číslo objednávky	2498330000
Typ	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
Množství	10 items

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	107 mm	Výška (v palcích)	4.2126 inch
Čistá hmotnost	188 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	32 mm	Vnější průměr kabelu, min.	20 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP68	Klasifikace hořlavosti UL 94	None
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Halogen	bez obsahu halogenů	Standardy	EN 45545-2:2013
AF velikost 1	45 mm	Velikost AF	45 mm
Stupeň krytí	IP68 - 15 bar	Kabelová průchodka	M 40
Základní materiál	Mosaz	Vnější závit	M 40
Délka závitu	8 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		