

VGM40L-MS68EMC 20-32SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zvyšující se citlivost elektronických součástí a zvyšující se frekvence elektromagnetického rušení vyžadují, aby kabelové průchodky hrály důležitou roli v konceptu stínění systému. Tento typ kabelových průchodek EMC je vyroben pro stínění proti rušivým frekvencím s připojením stínění 360°. Ručně vkládané těsnění poskytuje vynikající držení a odlehčení tahu kabelu, navíc kabelová průchodka splňuje mechanické požadavky normy EN 62444. Díky patentované konstrukci bude možná velmi snadná a rychlá montáž.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka)
Číslo objednávky	2498320000
Typ	VGM40L-MS68EMC 20-32SET
GTIN (EAN)	4050118511512
Množství	1 items

VGM40L-MS68EMC 20-32SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 g
----------------	-----

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	32 mm	Vnější průměr kabelu, min.	20 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP68
Rozsah provozní teploty, max.	130 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Halogen	bez obsahu halogenů	Standardy	EN 45545-2:2013
Velikost AF	45 mm	Stupeň krytí	IP68 - 15 bar
Kabelová průchodka	M 40, EMV	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 40	Délka závitu	7 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		