

**PAC-MTM3-HE20-V0-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
|                  |                                     |
| Číslo objednávky | 2534060010                          |
| Typ              | <a href="#">PAC-MTM3-HE20-V0-1M</a> |
| GTIN (EAN)       | 4032248317790                       |
| Množství         | 1 items                             |

## PAC-MTM3-HE20-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 162 g

## Všeobecné údaje

|                   |                                      |                      |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Délka kabelu      | 1 m                                  | Vhodné pro           | Digitální signály                    |
| Základní materiál | PVC                                  | Kabel                | Kabel LiYY                           |
| Konektor rozhraní | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P | Počet pólů, min.     | 20 pólů                              |
| Vnější průměr     | 8,6 ± 1 mm                           | Konektor, PLC strana | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                      |                                      |

## Elektrické údaje

|                                      |                     |                            |            |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Celkový proud, max.                  | 3 A                 | Zkouška vysokého napětí    | 1 kV / 1 s |
| Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A                 | Odpor                      | ≤ 80 mΩ/m  |
| Provozní napětí                      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacita (vlákno / vlákna) | 300 pF/m   |

## Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max. 3 A

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |