

SAID-M12BL-5-SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Montážní závit: M 16, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu:
Číslo objednávky	2530820000
Typ	SAID-M12BL-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118540949
Množství	60 items

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.52 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Počet pólů	5	Kódování	L-coded
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý proud	16 A	Stupeň krytí	IP67, plně nainstalované
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Hlavní materiál krytu	LCP
Připojovací závit	M12	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Montážní závit	M 16	Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)
Cykly zapojování	500	Materiál kontaktu	Slitina

Obecné informace


Počet pólů	5	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	LCP	Připojovací závit	M12
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Stupeň krytí	IP67, plně nainstalované	Cykly zapojování	500

Důležitá poznámka

Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Nákresy**Rozměrový výkres****DPS design**