

CMA-RCM-DACT-60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Rozdílový proudový transformátor (měření zbytkového proudu, RCM)

Tento typ se specializuje na detekci zbytkového proudu v tří- a čtyřvodičových AC sítích.

Speciálními vlastnostmi tohoto transformátoru jsou vysoce citlivý snímač proudu k detekci i těch nejmenších zbytkových proudů, pevná hystereze přepínání 5 %, vysoká bezpečnost díky integrované ochraně proti přepětí a pokrytí širokého frekvenčního rozsahu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Reziduální proudový transformátor, Primární proud: 25 A, Kulatý vodič: 60.00 mm, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	2603440000
Typ	CMA-RCM-DACT-60
GTIN (EAN)	4050118663594
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37 mm	Hloubka (v palcích)	1.4567 inch
Výška	117 mm	Výška (v palcích)	4.6063 inch
Šířka	135 mm	Šířka (v palcích)	5.3149 inch
Čistá hmotnost	240 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...70 °C Provozní teplota -10 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS Vyhovující
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vstup měřicího proudu

Měření zbytkového proudu Ano

Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...0.04 A
Převodový poměr	1:600	Zátěž	0 VA
Frekvenční pásmo	30 Hz...3 kHz	Primární proud	25 A

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče Pouze izolovaný vodič Kulatý vodič 60.00 mm
Místo instalace Vnitřní použití

Technické údaje

Stupeň krytí IP40 Přesnost měření Třída 1 (IEC 6206-21)
Odpor cívky 8 Ω

Vstup

Input measurement range 0,02...2 A / 0,25...25 A
podle přiřazení svorek

Koordinace izolace

Standardně EN 60044/1 Impulse withstand voltage 8 kV
Závažnost znečištění 3 Galvanické oddělení ano
Tolerance class 1 Jmenovité napětí 800 V

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Nákresy

Dimensional drawing

