


Obrázek výrobku

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kolíková svorka, Připojení třmenem, Šedá, 6 mm ² , 41 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, TS 32, V-2, Polyamid
Číslo objednávky	2614930000
Typ	SRL 3
GTIN (EAN)	4050118654042
Množství	100 items

SRL 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	47.3 mm	Hloubka (v palcích)	1.8622 inch
Hloubka včetně DIN lišty	47.25 mm	Výška	49 mm
Výška (v palcích)	1.9291 inch	Šířka	9 mm
Šířka (v palcích)	0.3543 inch	Čistá hmotnost	12.95 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Úrovně propojené interně	Ne
PE připojení	Ne	Nosná lišta	TS 35, TS 32
N-funkce	Ne	PE funkce	Ne
Funkce PEN	Ne		

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

CSA data hodnocení

Průřez vodiče min. (cCSAusX)	22 AWG	Číslo osvědčení (cCSAus)	70198655
Průřez vodiče max. (cCSAusX)	8 AWG		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Příchytka	Ano
Typ upevnění	clip-in	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Příchytka		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité napětí	1000 V
Jmenovité DC napětí	1000 V	Jmenovitý proud	41 A

SRL 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Proud při maximu vodičů	41 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1.31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	8 AWG	Velikost napětí B (cURus)	600 V
Č. osvědčení (cURus)	E60693	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	22 AWG	Velikost proudu B (cURus)	50 A
Velikost napětí C (cURus)	600 V	Velikost proudu C (cURus)	50 A
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	8 AWG		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Kabelové oko DIN 46234	1.5...6 mm ²	Kabelové oko DIN 46235	1.5...6 mm ²
Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Směr připojení	na straně
Utahovací moment, max.	0.5 Nm	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Typ připojení	Připojení třmenem	Počet připojení	2
Upínací rozsah, max.	6 mm ²	Upínací rozsah, min.	1.5 mm ²
Rozsah sevření, šroubové připojení, max.	6.00 mm ²	Rozsah sevření, šroubové připojení, min.	1.5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 22	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	1.5 mm ²	Velikost samčího konektoru, plochý konektor	M 3
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.	1.5 mm ²	2 x kabelová oka DIN 46 235	1.5...6 mm ²
2 x kabelová oka DIN 46 234	1.5...6 mm ²		

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 8	Průřez propojení AWG, min.	AWG 22
Standardy	IEC 60947-7-1	Nosná lišta	TS 35, TS 32

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Nákresy



SRL 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SEP SRL 3	Verze
Číslo	2614990000	Koncová destička pro svorkovnice, Šedá, Výška: 47 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, Polyamid, Přichytka: Ano
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653984	
Množství	50 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SQB 3/2	Verze
Číslo	2615110000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 14.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653878	
Množství	100 ST	
Typ	SQB 3/3	Verze
Číslo	2615120000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 23.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653861	
Množství	50 ST	
Typ	SQB 3/4	Verze
Číslo	2615130000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 32.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653854	
Množství	50 ST	
Typ	SQV 3/10	Verze
Číslo	2615070000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, Šedá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ne, Šířka: 95 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118653915	
Množství	10 ST	

SRL 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SQV 3/2	Verze
Číslo	2615030000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, Šedá, 41 A, Počet pólů: 2,
objednávky		Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ne, Šířka: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118653946	
Množství	100 ST	
Typ	SQV 3/3	Verze
Číslo	2615040000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, Šedá, 41 A, Počet pólů: 3,
objednávky		Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ne, Šířka: 23 mm
GTIN (EAN)	4050118653939	
Množství	50 ST	
Typ	SQV 3/4	Verze
Číslo	2615050000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, Šedá, 41 A, Počet pólů: 4,
objednávky		Rozteč v mm (P): 9.00, Izolované: Ne, Šířka: 32 mm
GTIN (EAN)	4050118653922	
Množství	50 ST	
Typ	SRQB 3/2	Verze
Číslo	2615190000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
objednávky		mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 14.1 mm
GTIN (EAN)	4050118653694	
Množství	100 ST	
Typ	SRQB 3/3	Verze
Číslo	2615200000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
objednávky		mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 23.1 mm
GTIN (EAN)	4050118653687	
Množství	50 ST	
Typ	SRQB 3/4	Verze
Číslo	2615210000	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
objednávky		mm (P): 9.00, Izolované: Ano, Šířka: 32.1 mm
GTIN (EAN)	4050118653670	
Množství	50 ST	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 10/8 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo	1905950000	WS, Označení svorek, 10 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4032248528103	
Množství	420 ST	

SRL 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací kabelová oka



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M3/-0,5	Verze
Číslo	1492100000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302011	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Verze
Číslo	1492170000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302035	
Množství	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Verze
Číslo	1492250000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302073	
Množství	100 ST	