



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, černá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.00, Izolované: Ano, Šířka: 17 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2615220000</a>
Typ	SRQB 4/2
GTIN (EAN)	4050118653663
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1378 inch
Výška	28.4 mm	Výška (v palcích)	1.1181 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	3.08 g		

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

## Údaje materiálu

Základní materiál PA Barevný černá  
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

## Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne  
Typ montáže Přišroubováno

## Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V Jmenovitý proud 41 A

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 11.00 mm

## Všeobecně

Počet pólů 2

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		