

Podobné ilustraci**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Y connector
Číslo objednávky	2616450000
Typ	SAI-H4-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621518
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	100 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	L-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	16 A	Stupeň krytí	IP67, IP65, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 3 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec
Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Obecné údaje

Počet pólů	5	Kódování	L-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	TPU
Jmenovitý proud	16 A	Stupeň krytí	IP67, IP65, IP68
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 12
Jmenovité napětí	63 V DC	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení




Schéma pólů




Schéma pólů

