



BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



180° konektor samice s roztečí 7,62 pro IT elektrické sítě. Splňuje požadavky UL 1059 600 V Třída C. V kombinaci s konektorem samcem SV 7,62 IT s vodícím uzemňovacím kontaktem.

Splňuje rozšířené požadavky pro 5,5mm dotykovou ochranu pro IT elektrické sítě podle IEC 61800-5-1 pro 400 V proti zemi.

Samozamykací (volitelně také šroubovatelná) středová příruba snižuje požadavky na prostor o jednu šířku rozteče ve srovnání s běžnými řešeními.

Také na požádání k dispozici bez středové uzamykací příruby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 10 mm², Box
Číslo objednávky	2630120000
Typ	BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118633696
Množství	32 items
Údaje výrobku	IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm² UL: 600 V / 40.5 A / AWG 24 - AWG 8
Balení	Box

BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43.1 mm	Hloubka (v palcích)	1.6968 inch
Výška	26.1 mm	Výška (v palcích)	1.0276 inch
Šířka	38.1 mm	Šířka (v palcích)	1.5 inch
Čistá hmotnost	30.59 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Power - řada BV/SV 7,62IT	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	Připojení s upínacím třmenem	Rozteč v mm (P)	7.62 mm
Rozteč v palcích (P)	0.300 "	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	4	L1 v mm	30.48 mm
L1 v palcích	1.200 "	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Jmenovitý průřez	6 mm ²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem prstů	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP 20
Objemový odpor	4,50 mΩ	Může být kódováno	Ano
Délka odizolování	12 mm	Utahovací moment šroubové příruby, min.	0.2 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.	0.3 Nm	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Utahovací moment, max.	0.6 Nm	Svěrný šroub	M 3
Hrot šroubováku	0,6 x 3,5	Cykly zapojování	25
Zásuvná síla / pól, max.	14 N	Tažná síla / pól, max.	14 N

Balení

Balení	Box	Délka VPE	338.00 mm
Šířka VPE	130.00 mm	Výška VPE	33.00 mm

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA GF	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	II
Komparativní index sledování (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál kontaktu	Slitina mědi
Povrch kontaktu	pocínované	Struktura vrstev kontaktu konektoru	6...8 μm Sn glossy
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	125 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	125 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	0.2 mm ²
Upínací rozsah, max.	10 mm ²
Pevné, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²

BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pevné, max. H05(07) V-U	6 mm ²
Pružné, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Pružné, max. H05(07) V-K	10 mm ²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.	0.25 mm ²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.	6 mm ²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.	0.25 mm ²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.	6 mm ²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø	2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm

Upínatelný vodič	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	0.5 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 14 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H0.5/18 OR
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	1 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 15 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H1.0/18 GE
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	1.5 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 15 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H1.5/18D SW
		Délka odizolování	jmen. 12 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H1.5/12
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	0.75 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 14 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H0.75/18 W
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	2.5 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 14 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H2.5/19D BL
		Délka odizolování	jmen. 12 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H2.5/12
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	4 mm ²
vodičová koncovka		Délka odizolování	jmen. 12 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H4.0/12
		Délka odizolování	jmen. 14 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H4.0/20D GR
Průřez připojení vodiče		Typ	zapojeno tenkým vodičem
		jmen.	6 mm ²

Technické údaje

	vodičová koncovka	Délka odizolování	jmen. 14 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H6,0/20 SW
		Délka odizolování	jmen. 12 mm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	H6,0/12
Referenční text	Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P). Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	57 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	41 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	1000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	1000 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	800 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	6 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	8 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 420 A
Povrchová vzdálenost, min.	13.8 mm	Vzdušná vzdálenost, min.	10.2 mm

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / 600 V CSA)	Jmenovité napětí (aplikační skupina C / 600 V CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / 600 V CSA)	Jmenovitý proud (aplikační skupina B / 40.5 A CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / 40.5 A CSA)	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / 5 A CSA)
Průřez vodiče AWG, min.	AWG 24
	Průřez vodiče AWG, max.
	AWG 8

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / 600 V UL 1059)	Jmenovité napětí (aplikační skupina C / 600 V UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / 600 V UL 1059)	Jmenovité napětí (aplikační skupina F / 1000 V UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / 40.5 A UL 1059)	Jmenovitý proud (aplikační skupina C / 40.5 A UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / 5 A UL 1059)	Jmenovitý proud (aplikační skupina F / 40.5 A UL 1059)
Průřez vodiče, AWG, min.	AWG 24
	Průřez vodiče, AWG, max.
	AWG 8

Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky	- Additional variants on request - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 - P on drawing = pitch - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load

Technické údaje


- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Nákresy

Obrázek výrobku



BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhnete si vlastní konektory jednoduše použitím konfiguratoru produktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BV/SV 7.62HP KO RD 2022	Verze
Číslo	2007300000	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Červená,
objednávky		Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4050118392715	
Množství	20 ST	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.8X4.5X125	Verze
Číslo	9009020000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266883	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008400000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	

BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, výstup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PH1	Verze
Číslo	9008480000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056477	
Množství	1 ST	
Typ	SDIK PH1	Verze
Číslo	9008570000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056569	
Množství	1 ST	

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6/5	Verze
Číslo	9011460000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky		0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4008190165352	
Množství	1 ST	


BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

SV 7.62IT 270MSF SN




270° konektor samec s roztečí 7,62 pro 400V IT elektrické sítě podle IEC 61800-5-1.
UL certifikace podle UL 840 600 V.
V kombinaci s konektorem samicí BVZ 7,62 IT... splňuje rozšířené požadavky 5,5mm dotykové ochrany pro IT elektrické sítě podle IEC 61800-5-1 pro 400 V proti zemi. Bez konektoru samice zajišťuje protikusový profil minimálně >3 mm dotykové ochrany při zkušebním tlaku prstů 20 N.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV 7.62IT/04/270MSF4 3....	Verze
Číslo	2630080000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana / středová
objednávky		šroubovací příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem,
GTIN (EAN)	4050118633658	7.62 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm,
Množství	48 ST	pocínované, černá, Box

SV 7.62IT 90MSF SN



90° konektor samec s pájecí přírubou s roztečí 7,62 pro 400V IT elektrické sítě podle IEC 61800-5-1.
UL certifikace podle UL 840 600 V.
V kombinaci s konektorem samicí BVZ 7,62 IT... splňuje rozšířené požadavky 5,5mm dotykové ochrany pro IT elektrické sítě podle IEC 61800-5-1 pro 400 V proti zemi. Bez konektoru samice zajišťuje protikusový profil minimálně >3 mm dotykové ochrany při zkušebním tlaku prstů 20 N.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV 7.62IT/04/90MSF4 3.5...	Verze
Číslo	2629970000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana / středová
objednávky		šroubovací příruba, Připojení pájením přetavením průchozím
GTIN (EAN)	4050118633597	otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm,
Množství	48 ST	pocínované, černá, Box


BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Protikus

SV-SMT 7.62IT 270MSF SN BX




OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/270MSF...	Verze
Číslo	2500360000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118513660	Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá,
Množství	48 ST	Box

SV-SMT 7.62IT 270MSF SN RL



OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/270MSF...	Verze
Číslo	2546090000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118556124	Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá,
Množství	110 ST	Tape


BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

SV-SMT 7.62IT 270MSF SN BX




OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/270MSF...	Verze
Číslo	2499150000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118512342	Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá,
Množství	50 ST	Box

SV-SMT 7.62IT 90MSF SN BX



OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/90MSF4...	Verze
Číslo	2499850000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118513271	Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá,
Množství	48 ST	Box


BVZ 7.62IT/04/180MSF4 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Protikus

SV-SMT 7.62IT 90MSF SN RL




OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/90MSF4...	Verze
Číslo	2546010000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118556049	Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá,
Množství	110 ST	Tape

SV-SMT 7.62IT 90MSF SN BX



OMNIMATE POWER pro IT sítě – nastavitelné do 50 kVA
Řešení na míru pro speciální požadavky
Více souladu se standardem znamená méně kompromisů:
OMNIMATE Power pro IT sítě má integrované funkce,
které jsou v této řadě standardem. Toto umožňuje
jednoduší proces návrhu a získávání certifikací a zvyšuje
bezpečnost a spolehlivost provozu.
Důsledky pro aplikaci a výhody pro uživatele: neomezené
použití v 400 V IT systémech a dotyková ochrana podle
IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm). Automatické připínání a
jednoruční bezpečnostní příruba umožňují intuitivní
a bezpečné použití. Provozní spolehlivost je zaručena
díky funkci automatického uzamknutí při připojovacím
procesu.
Závěr: Není potřeba žádný další kryt zařízení. Design
orientovaný na aplikaci znamená žádné kompromisy při
certifikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SV-SMT 7.62IT/04/90MSF4...	Verze
Číslo	2498730000	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná
objednávky		příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118511932	Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá,
Množství	50 ST	Box