


CH 5.08/16/90 3.9SN GN BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	2649370000
Typ	CH 5.08/16/90 3.9SN GN BX
GTIN (EAN)	4050118637601
Množství	75 items
Údaje výrobku	IEC: 630 V / 15 A UL: 300 V / 15 A
Balení	Box

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E60693

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

5.76 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Balení

Box

Délka VPE

0.00 mm

Šířka VPE

0.00 mm

Výška VPE

0.00 mm

Parametry systému

Skupina produktů

OMNIMATE Signal - řada
BL/SL 5.08

Typ připojení

Připojení desky

Montáž na PCB desku

Připojení pájením
přetavením průchozím
otvorem

Rozteč v mm (P)

5.08 mm

Rozteč v palcích (P)

0.200 "

Výstupní tvarovka

90°

Počet pólů

16

Počet pájených kolíků na pól

1

Pájecí kolík, délka (l)

3.9 mm

Rozměry pájecích pinů

1,0 x 1,0 mm

Průměr otvoru pájecího oka (D)

1.6 mm

L1 v mm

76.20 mm

L1 v palcích

3.000 "

Počet řad

1

Množství řady kolíků

1

Údaje o materiálu

Izolační materiál

PA GF

Barevný

Světlá zelená

Barevný graf (podobné)

RAL 6021

Skupina izolačního materiálu

I

Moisture Level (MSL)

Klasifikace hořlavosti UL 94

V-0

Contact base material

Slitina

Materiál kontaktu

Slitina

Povrch kontaktu

pocínované

Typ cínování

matný povrch

Skladovací teplota, min.

-40 °C

Skladovací teplota, max.

70 °C

Provozní teplota, min.

-40 °C

Provozní teplota, max.

105 °C

Jmenovité údaje podle IEC

Jmenovitý proud, min. počet pólů
(Tu=20 °C)

15 A

Jmenovité napětí pro třídu přepětí /
stupeň znečištění II/2

630 V

Jmenovité napětí pro třídu přepětí /
stupeň znečištění III/2

320 V

Jmenovité napětí pro třídu přepětí /
stupeň znečištění III/3

250 V

Jmenovité impulzní napětí pro třídu
přepětí / stupeň znečištění II/2

4 kV

Jmenovité impulzní napětí pro třídu
přepětí / stupeň znečištění III/2

4 kV

Jmenovité impulzní napětí pro třídu
přepětí / stupeň znečištění III/3

4 kV

Technické údaje

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / 300 V CSA)	Jmenovité napětí (aplikační skupina D / 300 V CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / 15 A CSA)	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / 10 A CSA)

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Č. osvědčení (cURus)	E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / 300 V UL 1059)		Jmenovité napětí (aplikační skupina D / 300 V UL 1059)	
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / 15 A UL 1059)		Jmenovitý proud (aplikační skupina D / 10 A UL 1059)	
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

Důležitá poznámka

Poznámky	• Only compatible with OMNIMATE basic products • P on drawing = pitch • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
----------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Nákresy

