


VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|----------------------|---|
| Verze | Náhradní svodič, Ochrana proti přepětí, TT nur für N-PE |
| Číslo objednávky | 2659950000 |
| Typ | VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y |
| GTIN (EAN) | 4050118679397 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-06-01T00:00:00+02:00 |
| Alternativní výrobek | VPU AC II 0 N-PE 305/65 |

VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E3542610000 |

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 64 mm | Hloubka (v palcích) | 2.5197 inch |
| Výška | 45 mm | Výška (v palcích) | 1.7716 inch |
| Šířka | 18 mm | Šířka (v palcích) | 0.7087 inch |
| Čistá hmotnost | 40 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Okolní teplota | -40 °C...85 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...85 °C | Vlhkost | Rel. vlhkost 5–95 % |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Jmenovité údaje UL

| | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| Okolní teplota (provozní), max. | 85 °C | Jmenovité napětí UN | 240 V |
| VPR (N-PE) | 1000 V | MCOV (N-PE) | 305 V |
| In | 20 kA | Kategorie | SPD TYPE 1CA |
| Okolní teplota (provozní), min. | -40 °C | Č. osvědčení (cURus) | E3542610000 |
| Typ napětí | AC | | |

Data připojení, vzdálené upozornění

| | |
|---------------|---------|
| Typ připojení | PUSH IN |
|---------------|---------|

Jmenovité údaje IEC / EN

| | | | |
|---|----------|--|---|
| Počet pólů | 1 | Kombinovaný puls UOC | 6 kV |
| Svodový proud při Un | 0.1 µA | Signalizační kontakt | Ne |
| Jmenovité napětí (AC) | 230 V | Síť o nízkém napětí | TT nur für N-PE |
| Stupeň krytí Up při IN (N-PE) | ≤ 1.5 kV | Typ napětí | AC |
| Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV | 1200 V | Ochranné pojistky | 100 A gL, Není nutná pojistka ≤315 A gG |
| Doba odezvy / doba havarijního stavu | ≤ 100 ns | Frekvenční rozsah, max. | 60 Hz |
| Frekvenční rozsah, min. | 50 Hz | Standardy | IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449, IEC 61643-11, EN 61643-11 |
| Třída požadavků podle normy EN 61643-11 | T2, T3 | Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 | Typ II, Typ III |
| Max. trvalé napětí, Uc (N-PE) | 305 V | Vybíjecí proud I _{max.} (8/20µs) N-PE | 65 kA |
| Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE | 40 kA | Koordinace energie (≤10 m) | Typ II, Typ III |

VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---|--------|
| Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE | 40 kA | Vybíjecí proud I _{max.} (8/20 µs) vodič-PE | 65 kA |
| SPD typ | T2 | Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR | 0.1 kA |
| Vybíjecí proud (typ III) | 3 kA | Integrovaná záložní pojistka | Ne |

Koordinace izolace podle normy EN 50178

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|---|
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 2 |
|---------------------------|-----|----------------------|---|

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Optický funkční displej | zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho | Segment | Rozvod elektrické energie |
| Verze | Ochrana proti přepětí | Design | Instalační kryt; 1TE |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Barevný | Modrá |
| Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu | Provozní nadmořská výška | ≤ 4000 m |

Data připojení

| | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|
| Délka odizolování | 18 mm | Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in, Šroubové připojení |
| Průřez vodiče, pevný, min. | 1.5 mm ² | Průřez vodiče, pevný, max. | 35 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 25 mm ² | | |

Elektrické údaje

| | |
|------------|----|
| Typ napětí | AC |
|------------|----|

Obecné údaje

| | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------|
| Počet pólů | 1 | Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
| Barevný | Modrá | | |

Záruka

| | |
|-----------------|-------|
| Časový interval | 5 let |
|-----------------|-------|


Důležitá poznámka

Informace o produktu Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000941 | ETIM 9.0 | EC000941 |
| ETIM 10.0 | EC000941 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-02 | | |

Symbol elektřiny



PE

Schematic circuit diagram

VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Typ | SDIS 1.0X5.5X125 | Verze | |
| Číslo objednávky | 2749850000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|
| Typ | ESG 6/15 K MC NE WS | Verze | |
| Číslo objednávky | 1880100000 | ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí | |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | | |
| Množství | 200 ST | | |

Řada VPU



Produktovou řadu završuje rozsáhlá řada příslušenství

VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | VPU LOCKING CLIP S | Verze |
| Číslo objednávky | 2735080000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118826050 | |
| Množství | 10 ST | |