

IE-CCM-5P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací modul, Šroub, IP68 (50 m / 24 h)
Číslo objednávky	2685570000
Typ	IE-CCM-5P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695328
Množství	1 items

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E486077

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

35 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...105 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné informace

Počet pólů

5

Připojení 2

Šroub

Barevný

černá

Připojení 1

Šroub

Popis výrobku

Spojovací modul

Hlavní materiál krytu

Nylon, Skleněná vlákna,
uznávaná UL

Materiál kontaktu

Mosaz, pokovená niklem

Povrch kontaktu

Poniklovaný CuZn

Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)

AWG 18...AWG 14

Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)

AWG 18

Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)

AWG 14

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,
min.0.75 mm²Průřez připojení vodičů, jemně stáčené,
max.2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, pružný

0.75...2.5 mm²

Průměr pláště, min.

6.5 mm

Průměr pláště, max.

8.5 mm

Materiály držáku kontaktu

Nylon + Glass fibre, UL
Recognized

Stupeň krytí

IP68 (50 m / 24 h)

Utahovací moment spojovacího modulu, 0.2 Nm
min.Utahovací moment spojovacího modulu, 0.44 Nm
max.

Utahovací moment matice vývodky, min. 0.78 Nm

Utahovací moment matice vývodky,
max.

0.98 Nm

Utahovací moment vývodové trubky,
min.

0.78 Nm

Utahovací moment vývodové trubky,
max.

0.98 Nm

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí

600 V

Jmenovitý proud

8 A

Obecné standardy

Č. osvědčení (cURus)

E486077

Klasifikace

ETIM 8.0

EC001059

ETIM 9.0

EC001059

ETIM 10.0

EC001059

ECLASS 14.0


27-40-02-12

ECLASS 15.0

27-40-02-12

Drawings

Rozměrový výkres



Výřez instalace

