


IE-EBR-MODULE-RS232-ALM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modul pro uložení a načítání konfigurace zařízení

- Zkrácení doby nefunkčnosti systému jednoduchou změnou konfigurace v případě výměny zařízení
- 2 úložné prostory, které lze vybrat pomocí DIP přepínače
- Kompaktní, odolný a spolehlivý design
- Pro použití s přepínači Advanced- a SubstationLine

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Modul pro zálohování a obnovení konfigurace, IP40, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky	2682610000
Typ	IE-EBR-MODULE-RS232-ALM
GTIN (EAN)	4050118692105
Množství	1 items

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90.25 mm	Hloubka (v palcích)	3.5531 inch
Výška	14.5 mm	Výška (v palcích)	0.5709 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	118 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-10 °C...60 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Elektrické napájení

Napájecí napětí	5 V DC (pomocí signálu RS-232 RTS ze sériového portu konzoly)		
Typ připojení	RJ45		
Aktuální spotřeba	Napětí	5 V	
	Proud	0.14 A	

MTBF

MTBF	Podle normy	Telcordia SR-332	
	Doba provozu (hodin), min.	6645051 h	

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)	Skladovací teplota, max.	85 °C
Skladovací teplota, min.	-40 °C	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

Rozhraní

DIP přepínač funkce	1x pro výběr prostoru úložiště konfigurace (A nebo B), 1x pro výběr	Ukazatel LED	výkon, přenos dat, stav přenosu
---------------------	---	--------------	---------------------------------

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

	mezi nahráváním nebo stahováním konfigurace	
Tlačítko Start funkce	Spouští nahrávání nebo stahování konfigurace	

Shoda a schválení EMC

Volný pád	Podle IEC 60068-2-31	Normy EMC	EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m
Vibrace	podle IEC 60068-2-6	Otřes	podle IEC 60068-2-27
Bezpečnostní norma	UL 61010-1, UL 61010-2-201		

Technické údaje

Délka kabelu	210 mm	Hlavní materiál krytu	PC lisování
Stupeň krytí	IP40		

Záruka

Časový interval	3 roky	
-----------------	--------	--

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		