

PB-CON IKSC M4X8 A2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konstrukce budoucnosti
- Různé velikosti modulů
- Jednoduchá integrace zařízení
- Jednoduché řešení plug-and-play – rychlá výměna jednotlivých modulů ze sítě jednoho zařízení
- Rychlá a snadná instalace bez nástrojů
- Bezpečné uzamčení konektorů přípojníc
- Konstrukce bezpečná na dotyk
- Kompenzace tolerance v soustavě kolejnic umožňuje jednoduchou montáž zařízení na montážní desku panelu bez extrémní přesnosti
- Nekompikované schválení UL s registrovanými komponenty UL
- Ideální návrh velikosti a technických dat pro typické vícesměrové servozsilovače

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Montážní šroub
Číslo objednávky	2708610000
Typ	PB-CON IKSC M4X8 A2
GTIN (EAN)	4050118775464
Množství	40 items
Údaje výrobku	

PB-CON IKSC M4X8 A2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.56 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Délka VPE	80.00 mm	Šířka VPE	43.00 mm
Výška VPE	17.00 mm		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	ocel	Moisture Level (MSL)	
Materiál kontaktu	Slitina	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984
-----------------------	------------------------

Důležitá poznámka

IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------