

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2732160050
Typ	PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986602175
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	671 g
----------------	-------

Všeobecné údaje

Délka kabelu	5 m	Vhodné pro	Analogové signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D FEMALE 25P	Počet pólů, min.	20 pólů
Vnější průměr	8,7 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P
Průřez vodiče	0.25 mm ²		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	0.125 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Odpor	≤ 80 mΩ/m	Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapacita (vlákno / vlákna)	300 pF/m	Kapacita (vodič / stínění)	300 pF/m

Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max.	0.125 A
---------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		