# Datový list

## PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 2732160035 |
| Typ | PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986602151 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 505 g |

### Všeobecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka kabelu | 3.5 m | Vhodné pro | Analogové signály |
| Základní materiál | PVC | Kabel | Kabel LiYCY |
| Konektor rozhraní | SUB-D FEMALE 25P | Počet pólů, min. | 20 pólů |
| Vnější průměr | 8,7 ± 1 mm | Konektor, PLC strana | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | | |

### Elektrické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Celkový proud, max. | 0.125 A | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
| Odpor | ≤ 80 mΩ/m | Provozní napětí | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Kapacita (vlákno / vlákna) | 300 pF/m | Kapacita (vodič / stínění) | 300 pF/m |

### Jmenovité údaje UL

| | |
|---|---|
| Celkový proud, max. | 0.125 A |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |