

SDIL 1,2X6,5X150K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 6.5 mm, 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
Číslo objednávky	2749170000
Typ	SDIL 1,2X6,5X150K
GTIN (EAN)	4050118895476
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-02-28T00:00:00+01:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Šířka	305 mm	Šířka (v palcích)	12.0078 inch
Průměr	6.5 mm	Čistá hmotnost	112 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,2 x 6,5 x 150	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Šířka čepele (B)	6.5 mm	Tloušťka čepele (A)	1.2 mm
Tvar	S drážkou	Délka čepele	150 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		