

**PAC-S1500-RV36-V1-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">2744090005</a>                                     |
| Typ              | PAC-S1500-RV36-V1-0M5                                          |
| GTIN (EAN)       | 4099986604926                                                  |
| Množství         | 1 items                                                        |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                      |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 172 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Všeobecné údaje

|                   |                             |                      |                                             |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Délka kabelu      | 0.5 m                       | Vhodné pro           | Digitální signály                           |
| Základní materiál | PVC                         | Kabel                | Kabel LiYY                                  |
| Konektor rozhraní | WEIDMUELLER RSV 36P<br>MALE | Počet pólů, min.     | 36 pólů                                     |
| Vnější průměr     | 11,7 ± 1 mm                 | Konektor, PLC strana | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| Průřez vodiče     | 0.25 mm²                    |                      |                                             |

## Elektrické údaje

|                               |                     |                                      |           |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Celkový proud, max.           | 3 A                 | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       |
| Jmenovité napětí              | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m            |                                      |           |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |