



Naše svorkovnice umožňují spolehlivé vyrovnání potenciálů, a to i v rozsáhlých systémech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Mosazně zbarvená, 50 mm ² , 0 A, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1
Číslo objednávky	2762660000
Typ	JB 25-50 TH
GTIN (EAN)	4064675267706
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0.9449 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	33 mm	Šířka (v palcích)	1.2992 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ano
Nosná lišta	Montážní deska	PE funkce	Ano

Údaje materiálu

Základní materiál	Mosaz	Barevný	Mosazně zbarvená
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno
---------------------------------------	----	-------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	50 mm ²	Jmenovitý proud	0 A
Standardy	IEC 60947-7-2	Závažnost znečištění	3

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UR)	E60693
-------------------	--------

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Technické údaje

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průřez propojení AWG, max.	AWG 1	Směr připojení	na straně
Utahovací moment, max.	3 Nm	Délka odizolování	33 mm
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Typ připojení	Šroubové připojení
Počet připojení	2	Upínací rozsah, max.	50 mm ²
Upínací rozsah, min.	10 mm ²	Svěrný šroub	M 4
Průřez propojení AWG, min.	AWG 8	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	10 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	10 mm ²

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 1	Průřez propojení AWG, min.	AWG 8
Standardy	IEC 60947-7-2	Nosná lišta	Montážní deska

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		