




- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje, Stroj na řezání
Číslo objednávky	2797190000
Typ	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	250 mm	Hloubka (v palcích)	9.8425 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	11000 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatické řezání

Připojená zátěž	0.1 kW	Množství předvýběru, max.	Nastavitelné množství dílů, kód
Hlavice	elektrické	Klávesnice	Dotykový displej
Indikační displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999999 mm
Délka předvýběru, min.	10 mm	Software	k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Jednotlivé pružné/pevné vodiče	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Typ	AIMESA V CUTFIX	Verze
Číslo	9054740000	Příslušenství, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248104512	
Množství	1 ST	