



Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásek pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 4.6 x 680 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), 778 N
Číslo objednávky	<a href="#">2791430000</a>
Typ	SCT 4.6/680
GTIN (EAN)	4064675070955
Množství	100 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cULus) E524836

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.26 mm	Hloubka (v palcích)	0.0102 inch
Výška	680 mm	Výška (v palcích)	26.7716 inch
Šířka	4.6 mm	Šířka (v palcích)	0.1811 inch
Čistá hmotnost	6.26 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty -40...300 °C Teplota instalace -40

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ano	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Rozsah provozní teploty, max.	300 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	200 mm	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Pevnost v tahu	778 N	Průměr svazku, max.	200 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	175 lbf	Průměr svazku, min.	20 mm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Nákresy**

