



Řada Weidmüller nerezová ocel obsahuje komplexní sortiment ocelových vázacích pásků pro extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a silné chemické vlivy.

- nerezová ocel AISI 316,
- ideální pro venkovní použití,
- odolné proti radiaci a korozi,
- nemagnetické,
- žádné zoubkování, takže žádné poškození izolace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Kabelové vázací pásky, 7.9 x 360 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), 1112 N |
| Číslo objednávky | 2791460000 |
| Typ | SCT 7.9/360 |
| GTIN (EAN) | 4064675070986 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search [Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus) E524836

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 0.26 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0102 inch |
| Výška | 360 mm | Výška (v palcích) | 14.1732 inch |
| Šířka | 7.9 mm | Šířka (v palcích) | 0.311 inch |
| Čistá hmotnost | 7.29 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----|
| Rozsah provozní teploty | -40...300 °C | Teplota instalace | -40 |
|-------------------------|--------------|-------------------|-----|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Instalační materiály

| | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| Odolné proti UV záření | Ano | Pro znovuotevření | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | None | Rozsah provozní teploty, max. | 300 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Halogen | Ne |
| Průměr kabelu, max. | 100 mm | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) |
| Pevnost v tahu | 1112 N | Průměr svazku, max. | 100 mm |
| Pevnost v tahu (síla v librách) | 250 lbf | Průměr svazku, min. | 20 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Nákresy

