

**PAC-HE40-2HE20-V2-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Číslo objednávky | <a href="#">2814160050</a>                                     |
| Typ              | PAC-HE40-2HE20-V2-5M                                           |
| GTIN (EAN)       | 4099986608511                                                  |
| Množství         | 1 items                                                        |

## PAC-HE40-2HE20-V2-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 708 g |
|----------------|-------|

## Teploty

|                    |             |                  |             |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |
|--------------------|-------------|------------------|-------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

## Všeobecné údaje

|                   |                                         |                      |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Délka kabelu      | 5 m                                     | Vhodné pro           | Digitální signály                    |
| Základní materiál | PVC                                     | Kabel                | Kabel LiYY                           |
| Konektor rozhraní | 2X PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 20P | Počet pólů, min.     | 40 pólů, 20 pólů                     |
| Vnější průměr     | 7,6 ± 1 mm                              | Konektor, PLC strana | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 40P |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm <sup>2</sup>                    |                      |                                      |

## Elektrické údaje

|                               |                   |                                      |            |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Celkový proud, max.           | 3 A               | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        |
| Jmenovité napětí              | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m |
| Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m          |                                      |            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |