

PAC-S1500-SD50-V0-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2836810100
Typ	PAC-S1500-SD50-V0-10M
GTIN (EAN)	4099986609129
Množství	1 items

PAC-S1500-SD50-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

2583 g

Všeobecné údaje

Délka kabelu	10 m	Vhodné pro	Analogové signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D FEMALE 50P	Počet pólů, min.	40 pólů
Vnější průměr	12,4 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
Průřez vodiče	0.25 mm ²		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	0.125 A	Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s
Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapacita (vlákno / vlákna)	300 pF/m
Kapacita (vodič / stínění)	300 pF/m		

Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max. 0.125 A

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		