

S-KIT BOARD 2 BOARD 1.27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Sample kit
Číslo objednávky	2833740000
Typ	S-KIT BOARD 2 BOARD 1.27
GTIN (EAN)	4064675420170
Množství	1 items
Balení	Plastový box
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-04-20T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0 mm	Výška	0 mm
Šířka	0 mm	Čistá hmotnost	32.56 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Balení	Plastový box	Délka VPE	104.00 mm
Šířka VPE	61.00 mm	Výška VPE	33.00 mm

Údaje o materiálu

Barevný	černá	Barevný graf (podobné)	RAL 9011
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	pocínované
Provozní teplota, min.	0 °C	Provozní teplota, max.	0 °C

Vodiče vhodné k připojení

Pevné, min. H05(07) V-U	0 mm ²	Pevné, max. H05(07) V-U	0 mm ²
Pružné, min. H05(07) V-K	0 mm ²	Pružné, max. H05(07) V-K	0 mm ²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.	0 mm ²	s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.	0 mm ²

Jmenovité údaje podle IEC

Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	0 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	0 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	0 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	0 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	0 V	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	0 kV

Důležitá poznámka

Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		