


**S4C 4 PE DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | PE svorka, SNAP IN, zelená / žlutá, 4 mm <sup>2</sup> , 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-O, Wemid |
| Číslo objednávky | <a href="#">2874990000</a>   |
| Typ              | S4C 4 PE DL  |
| GTIN (EAN)       | 4064675650058  |
| Množství         | 50 items   |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 41.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.6339 inch |
| Výška          | 94 mm   | Výška (v palcích)   | 3.7008 inch |
| Šířka          | 6.1 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.2402 inch |
| Čistá hmotnost | 25.04 g |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C         |                               |        |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|                     |       |                               |     |
|---------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Nutná koncová deska | Ano   | Počet potenciálů              | 1   |
| Počet úrovní        | 1     | Počet svěrných bodů na úroveň | 4   |
| Počet pólů na řadu  | 1     | PE připojení                  | Ano |
| Nosná lišta         | TS 35 | N-funkce                      | Ne  |
| PE funkce           | Ano   | Funkce PEN                    | Ne  |

## Údaje materiálu

|                        |        |                              |                |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------|
| Základní materiál      | Wemid  | Barevný                      | zelená / žlutá |
| Barva provozních prvků | Zelená | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0            |

## Další technická data

|                 |         |                                       |     |
|-----------------|---------|---------------------------------------|-----|
| Otevřené strany | pravá   | Přichytka                             | Ano |
| Typ upevnění    | clip-in | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
| Typ montáže     | TS 35   |                                       |     |

## Data hodnocení

|  |                   |                                   |               |
|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                               | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí k sousední sorce | 1000 V        |
| Jmenovité DC napětí                            | 1000 V            | Standardy                         | IEC 60947-7-2 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1 mΩ              | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV          |
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.02 W            | Kategorie rázového napětí         | III           |
| Závažnost znečištění                           | 3                 |                                   |               |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL data hodnocení

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 10 AWG | Č. osvědčení (cURus)                          | E60693 |
| Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 20 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 20 AWG |
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 10 AWG |   |        |

## Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typ připojení, další připojení | SNAP IN |
|--------------------------------|---------|

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1  | A4                   |                     |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12               |                     |
| Směr připojení   | vrchol               |                     |
| Délka odizolování  | 12 mm                |                     |
| Typ připojení  | SNAP IN              |                     |
| Počet připojení  | 4                    |                     |
| Upínací rozsah, max.   | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Upínací rozsah, min.   | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm         |                     |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 20               |                     |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Dvojdutinka, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
| Dvojdutinka, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |                     |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>    |                     |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.                          | 0.75 mm <sup>2</sup> |                     |
| Délka trubky pro kabelovou dutinku s plastovým límcem podle průřezu    | Průřez, min.         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|  | Průřez, max.         | 1 mm <sup>2</sup>   |
|  | Délka trubky, min.   | 8 mm                |
|  | Délka trubky, max.   | 12 mm               |
|  | Průřez, min.         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|  | Průřez, max.         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|  | Délka trubky, min.   | 10 mm               |
|  | Délka trubky, max.   | 18 mm               |
|  | Průřez, min.         | 4 mm <sup>2</sup>   |
|  | Průřez, max.         | 4 mm <sup>2</sup>   |
|  | Délka trubky, min.   | 12 mm               |
|  | Délka trubky, max.   | 18 mm               |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
| Délka trubky pro kabelovou dutinku bez plastového límce podle průřezu | Průřez, min.       | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Průřez, max.       | 1 mm <sup>2</sup>    |
|   | Délka trubky, min. | 10 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 10 mm                |
|   | Průřez, min.       | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Průřez, max.       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Délka trubky, min. | 10 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 18 mm                |
|   | Průřez, min.       | 4 mm <sup>2</sup>    |
|   | Průřez, max.       | 4 mm <sup>2</sup>    |
|   | Délka trubky, min. | 12 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 18 mm                |
| Délka trubky pro dvojité kabelové dutinky podle průřezu               | Průřez, min.       | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Průřez, max.       | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Délka trubky, min. | 10 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 12 mm                |
|   | Průřez, min.       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|   | Průřez, max.       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|   | Délka trubky, min. | 10 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 18 mm                |
|   | Průřez, min.       | 1 mm <sup>2</sup>    |
|   | Průřez, max.       | 1 mm <sup>2</sup>    |
|   | Délka trubky, min. | 12 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 18 mm                |
|   | Průřez, min.       | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Průřez, max.       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|   | Délka trubky, min. | 18 mm                |
|   | Délka trubky, max. | 18 mm                |

## Všeobecně

|                            |               |                            |        |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12        | Průřez propojení AWG, min. | AWG 20 |
| Standardy                  | IEC 60947-7-2 | Nosná lišta                | TS 35  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |

**Drawings**



## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |                         |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ                 | AEB 35 SC/1                | Verze                   |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1991920000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| GTIN (EAN)          | 4050118376722              |                         |
| Množství            | 50 ST                      |                         |

## Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ                 | ATPG 4 MI-R                | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1991860000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1,5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0,2 A |
| GTIN (EAN)          | 4050118376661              |  |
| Množství            | 50 ST                      |  |
| Typ                 | ATPG 1.5-10 L              | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1991890000</a> | Testovací adaptér (svorka), 1,5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0,2 A |
| GTIN (EAN)          | 4050118376647              |  |
| Množství            | 50 ST                      |  |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 4N/10                  | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1528090000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1528230000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm    |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |  |
| Množství   | 20 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/2                   | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527930000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm   |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1528040000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm      |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/3                   | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527940000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm    |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1528080000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm       |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/4                   | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1527970000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm  |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1528120000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm     |
| objednávky |                            |  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |  |
| Množství   | 60 ST                      |  |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 4N/5                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527980000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528140000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm      |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |   |
| Množství   | 60 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/50                  | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528130000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528240000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              |   |
| Množství   | 5 ST                       |   |
| Typ        | ZQV 4N/6                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1527990000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528170000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm      |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/7                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528020000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528180000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm      |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/8                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528030000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm   |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528190000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm      |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | ZQV 4N/9                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528070000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1528220000</a> | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm    |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |   |
| Množství   | 20 ST                      |   |

## Prázdne



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BL           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Modrá  |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BR           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Hnědá  |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GE           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Žlutá  |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GN           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Zelená                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GR           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Šedá   |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE OR           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Oranžová                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá   |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              |   |
| Množství   | 200 ST                     |   |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.


- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá   |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              |   |
| Množství   | 1000 ST                    |   |

## Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásy pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásy pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              |   |
| Množství   | 200 ST                     |   |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| Množství   | 600 ST                     |   |

## Příslušenství



Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | ZUB MULTIMETER             | Verze      |
| Číslo      | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| objednávky |                            |            |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| Množství   | 1 ST                       |            |

## S4C 4 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Verze                   |
| Číslo      | <a href="#">2475310000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky |                            |                         |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                         |
| Množství   | 50 ST                      |                         |

## Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |

## S4C 4 PE DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | APP 2                      | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">2489090000</a> | Řada A, Dělicí deska |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |                      |
| Množství   | 50 ST                      |                      |

## Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Verze                   |
| Číslo      | <a href="#">2661280000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky |                            |                         |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                         |
| Množství   | 20 ST                      |                         |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Verze                   |
| Číslo      | <a href="#">2661300000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky |                            |                         |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                         |
| Množství   | 20 ST                      |                         |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Verze                   |
| Číslo      | <a href="#">2661290000</a> | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky |                            |                         |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                         |
| Množství   | 20 ST                      |                         |

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | AEP 4C 4 OR                | Verze           |
| Číslo      | <a href="#">2051920000</a> | Řada A, Bočnice |
| objednávky |                            |                 |
| GTIN (EAN) | 4050118412000              |                 |
| Množství   | 20 ST                      |                 |

## Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronz.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2749610000</a> | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| objednávky |                            | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

## Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

## S4C 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |  |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ                 | SEP 4C 4                   | Verze  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">2874810000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 91.8 mm,<br>Šířka: 2 mm, V-0, Wemid, Přichytka: Ano |
| GTIN (EAN)          | 4064675649847              |  |
| Množství            | 20 ST                      |  |

## Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

## Všeobecné objednací údaje

|                     |                            |   |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ                 | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Verze   |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1276300000</a> | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 2 mm <sup>2</sup> , Počet<br>připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm |
| GTIN (EAN)          | 4008190026080              |   |
| Množství            | 20 ST                      |   |