

## IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, USB nabíječka
Číslo objednávky	<a href="#">2902350000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-2USB-C-5V
GTIN (EAN)	4099986004726
Množství	1 items

## IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0 g

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota 0 °C...45 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Stupeň krytí IP40 Typ vložky Vložka Power velká

## USB nabíječka

Nabíjecí zásuvky	2x USB C	Vstupní proud	≤ 300 mA
Vstupní napětí	100 až 240 V	Vstupní napětí, max.	240 V
Vstupní napětí, min.	100 V	Výstupní proud	3 A
Výstupní napětí	5 V	Výstupní napětí	5 V DC
Typ výstupního napětí	DC	Frekvenční rozsah	50...60 Hz
Stupeň účinnosti	80%	Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	max. 0,1 W
Stupeň krytí	II	Standardy	EN 60950-1, EN 62684

## Upnutelné vodiče

Délka odizolování	6 mm	
Typ připojení	Šroubové připojení	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevný	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## Elektrické vlastnosti

Stupeň účinnosti 80%


## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Nákresy**

**Rozměrový výkres**



**Rozměrový výkres**

