

SAIBGP-M-4T-6/11-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12
Číslo objednávky	2906770000
Typ	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
Množství	1 items

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Průměr

23 mm

Čistá hmotnost

38 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů

4

Kódování

T-coded

Povrch kontaktu

Au (zlato)

LED

Ne

Typ připojení

PUSH IN

Hlavní materiál krytu

Mosaz, poniklované

Průměr kabelu, max.

11 mm

Průměr kabelu, min.

6 mm

Průřez vodiče, max.

2.5 mm²

Průřez vodiče, min.

1.5 mm²

Jmenovité napětí

63 V

Jmenovitý proud

12 A

Stupeň krytí

IP65

Cykly zapojování

≥ 100

Závažnost znečištění

3

Druh kontaktu

Konektor samice

Připojení stínění

Ano

Materiál kroužku se závitem

Mosaz poniklovaná

Obecné informace

Počet pólů

4

Připojení 1

M12

Připojení 2

PUSH IN

Klasifikace hořlavosti UL 94

V-0

Hlavní materiál krytu

Mosaz, poniklované

Připojovací závit

M12

Povrch kontaktu

Au (zlato)

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.

1.5 mm²

Průřez připojení vodiče, jemně laněný vícevodičový, max.

2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.

0.75 mm²

Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.

2.5 mm²

Průřez vodiče, pevný, min.

1.5 mm²

Průřez vodiče, pevný, max.

1.5 mm²

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)

AWG 16

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)

AWG 14

Stínění

ano

Stupeň krytí

IP65

Cykly zapojování

≥ 100

Standardy

Odolnost proti otřesům a vibracím podle EN 50155:2001, DIN EN 61373

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Nákresy

Rozměrový výkres





Schéma pólů



Nákresy

Detailní výkres

