

VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Přepětová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, TN-S, TT
Číslo objednávky	2907750000
Typ	VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986189645
Množství	1 items

VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	105 mm	Výška (v palcích)	4.1338 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Čistá hmotnost	143 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data připojení, vzdálené upozornění

Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 0.2 mm ² min.	Délka odizolování	5 mm
Typ připojení	Šroubové připojení	Průřez pro připojené vodiče, pevné jádro, 1.5 mm ² max.
Max. krouticí moment	0.4 Nm	

Jmenovité údaje IEC / EN

Počet pólů	2	Kombinovaný puls UOC	6 kV
Signalizační kontakt	250 V / 0,5 A	Jmenovité napětí (AC)	230 V
Síť o nízkém napětí	TN-S, TT	Stupeň krytí Up při IN (N-PE)	≤ 1.5 kV
Typ napětí	AC	Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV	335 V
Ochranné pojistky	Není nutná pojistka ≤100 A gG	Doba odezvy / doba havarijního stavu	≤ 25 ns, <100 ns
Frekvenční rozsah, max.	60 Hz	Frekvenční rozsah, min.	50 Hz
Standardy	IEC 61643-11, EN 61643-11	Třída požadavků podle normy EN 61643-11	T2, T3
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11	Typ II, Typ III	Max. trvalé napětí, Uc (AC)	275 V
Max. trvalé napětí, Uc (N-PE)	255 V	Vybíjecí proud Imax. (8/20 μs) N-PE	40 kA
Vybíjecí proud In (8/20 μs) N-PE	20 kA	Vybíjecí proud In (8/20 μs) vodič-PE	20 kA
Vybíjecí proud Imax. (8/20 μs) vodič-PE	40 kA	Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR	25 kA	Vybíjecí proud (typ III)	3 kA
Integrovaná záložní pojistka	Ne	Stupeň krytí Up při IN (L-PE) (typ III)	≤1 kV
Stupeň krytí Up při IN (N-PE) (typ III)	≤1 kV		

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
---------------------------	-----	----------------------	---

VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Obecné údaje

Optický funkční displej	zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho	Segment	Rozvod elektrické energie
Verze	s dálkovým kontaktem	Design	Instalační kryt; 1TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu	Nosná lišta	TS 35
Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m		

Data připojení

Průřez připojení vodičů PE, vícevodičový, 35 mm ² max.	Průřez připojení vodičů PE, pevný, max. 35 mm ²
Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení	15 mm
Průřez vodiče, pevný, min.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	2.5 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment, max.	1.2 Nm
Průřez vodiče, pevný, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	25 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²

Elektrické údaje

Typ napětí	AC
------------	----

Obecné údaje

Počet pólů	2	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný	Šedá		

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		


VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Symbol elektřiny



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PH0 X 60	Verze
Číslo	2749880000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118897081	
Množství	1 ST	

Náhradní svodič přepětí



Všeobecné objednací údaje

Typ	VPU AC II+III 0 L/N-PE ...	Verze
Číslo	2907810000	Přepětíová ochrana, Nízké napětí, Náhradní svodič, TN-S, TT
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986189683	
Množství	1 ST	