


V-ZPA FUSE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	2904480000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-07-23T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.5787 inch
Výška	95.2 mm	Výška (v palcích)	3.748 inch
Šířka	18.5 mm	Šířka (v palcích)	0.7283 inch
Čistá hmotnost	144 g		

Teploty

Skladovací teplota		Provozní teplota	-25 °C...55 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–95 %		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje IEC / EN

Signalizační kontakt	Ne	Jmenovité napětí (AC)	240 V
Jmenovitý proud IN	6.3 A	Typ napětí	AC
Ochranné pojistky	6.3 A	Standardy	IEC 61984
Akustický signál	Ne	Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR	25 kA
Integrovaná záložní pojistka	Ano		

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Závažnost znečištění	2
----------------------	---

Obecné údaje

Optický funkční displej	Ne	Design	Zástrčka adaptéru
Barevný	Šedá	Stupeň krytí	IP00
Nosná lišta	Sběrnice	Akustický signál	Ne
Provozní nadmořská výška	≤ 4000 m		

Data připojení

Délka odizolování	13 mm	Metoda připojení vodiče	PUSH IN
Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	2.5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	2.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.82 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	2.5 mm ²		

Elektrické údaje

Typ napětí	AC
------------	----

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP00	Barevný	Šedá
--------------	------	---------	------

V-ZPA FUSE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		