


VPU AC II+III 3+1 275/40 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Přepětová ochrana, Nízké napětí, TN-S, TT
Číslo objednávky	2907770000
Typ	VPU AC II+III 3+1 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986189652
Množství	1 items

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3.8976 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1.4173 inch
Čistá hmotnost	264 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data připojení, vzdálené upozornění

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Počet pólů	4	Kombinovaný puls UOC	6 kV
Signalizační kontakt	Ne	Jmenovité napětí (AC)	230 V
Síť o nízkém napětí	TN-S, TT	Stupeň krytí Up při IN (N-PE)	≤ 1.5 kV
Typ napětí	AC	Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV	335 V
Ochranné pojistky	Není nutná pojistka ≤100 A gG	Doba odezvy / doba havarijního stavu	≤ 25 ns, <100 ns
Frekvenční rozsah, max.	60 Hz	Frekvenční rozsah, min.	50 Hz
Standardy	IEC 61643-11, EN 61643-11	Třída požadavků podle normy EN 61643-11	T2, T3
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11	Typ II, Typ III	Max. trvalé napětí, Uc (AC)	275 V
Max. trvalé napětí, Uc (N-PE)	255 V	Vybíjecí proud I _{max} . (8/20μs) N-PE	40 kA
Vybíjecí proud In (8/20 μs) N-PE	20 kA	Vybíjecí proud In (8/20 μs) vodič-PE	20 kA
Vybíjecí proud I _{max} . (8/20 μs) vodič-PE	40 kA	Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR	25 kA	Vybíjecí proud (typ III)	3 kA
Integrovaná záložní pojistka	Ne	Stupeň krytí Up při IN (L-PE) (typ III)	≤1 kV
Stupeň krytí Up při IN (N-PE) (typ III)	≤1 kV		

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
---------------------------	-----	----------------------	---

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Obecné údaje

Optický funkční displej	zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho	Segment	Rozvod elektrické energie
Design	Instalační kryt; 2TE, Insta IP 20	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	Šedá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Nosná lišta	TS 35	Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m

Data připojení

Průřez připojení vodičů PE, vícevodičový, max.	35 mm ²	Průřez připojení vodičů PE, pevný, max.	35 mm ²
Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Typ připojení	Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení	15 mm	Utahovací moment, max.	1.2 Nm
Průřez vodiče, pevný, min.	2.5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	10 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	2.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	2.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	10 mm ²

Elektrické údaje

Typ napětí	AC
------------	----

Obecné údaje

Počet pólů	4	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný	Šedá		

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro použití v DC aplikacích použijte pojistku SIBA Typ NH2XL aR/aSF DC 1500 V
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		


VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Symbol elektriny



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PH0 X 60	Verze
Číslo	2749880000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 0 mm, 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118897081	
Množství	1 ST	

Náhradní svodič přepětí



Všeobecné objednací údaje

Typ	VPU AC II+III 0 L-N 275...	Verze
Číslo	2907800000	Přepětiová ochrana, Nízké napětí, Náhradní svodič, TN-S, TT
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986189676	
Množství	1 ST	
Typ	VPU AC II+III 0 L/N-PE ...	Verze
Číslo	2907810000	Přepětiová ochrana, Nízké napětí, Náhradní svodič, TN-S, TT
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986189683	
Množství	1 ST	