

PV PS VAPM 5P F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Střídavé konektory pro fotovoltaické střídače s funkcí Plug & Play, které lze použít v terénu

- Díky robustní konstrukci a volbě materiálů odolných proti UV záření lze AC konektor používat i v nepříznivých podmínkách prostředí, jako jsou vibrace a silné sluneční záření
- Řešení třífázového konektoru bylo optimalizováno pro průřezy kabelů do 16 mm², což výrazně snižuje energetické ztráty
- Kompaktní konstrukce poskytuje vysoký výkon při malých rozměrech
- Instalace je rychlá a efektivní a umožňuje pohodlnou manipulaci v terénu

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2920110000
Typ	PV PS VAPM 5P F
GTIN (EAN)	4099986583009
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

149.5 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.

-40 °C

Trvalá provozní teplota, max.

105 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

9cf9e664-f329-4d57-8818-74c690a98863

Všeobecné údaje

Počet pólů

5

Délka odizolování, max.

16 mm

Délka odizolování, min.

12 mm

Typ připojení

Šroubové připojení

Barevný

černá

Odpor izolace

≥ 1000 MΩ

Průřez vodiče, max.

16 mm²

Průřez vodiče, min.

0.2 mm²

Závažnost znečištění

3

Základní materiál

Polykarbonát

Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)

6 kV

Technické údaje

Průřez vodiče, max.

16 mm²

Průřez vodiče, min.

0.2 mm²

Stupeň krytí

IP65, v zavřeném stavu, IP 2x otevřené

Závažnost znečištění

3

Záruka

Časový interval

2 roky

Klasifikace

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

Nákresy

