



Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štlíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	2929310000
Typ	TC INL THIRD 11
GTIN (EAN)	4099986664098
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	446 mm	Výška (v palcích)	17.559 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	817.09 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické údaje

Popis výrobku	Klíče pro pro pěnovou vložku
---------------	------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Příslušenství

Šestihranný konektor samice



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Verze
Číslo	2888290000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875338	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Verze
Číslo	2888300000	Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875345	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Verze
Číslo	2888310000	Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875352	
Množství	1 ST	

Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Verze
Číslo	2888370000	Montážní nástroj, Délka čepele: 129 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875413	
Množství	1 ST	
Typ	SD BITHOLDER 1/4	Verze
Číslo	2888380000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875420	
Množství	1 ST	

Bity 25 mm pro držák bitů

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Verze
Číslo	2748860000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894738	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Verze
Číslo	2748870000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894745	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Verze
Číslo	2748880000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894752	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Verze
Číslo	2748890000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118894769	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH0X25	Verze
Číslo	2748140000	Montážní nástroj, Délka čepele: 25 mm, Velikost čepele, křížová
objednávky		drážka: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
Množství	5 ST	

Příslušenství

Typ	BIT C 6,3 PH1X25	Verze
Číslo	2748150000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
GTIN (EAN)	4050118894684	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH2X25	Verze
Číslo	2748160000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 2 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
GTIN (EAN)	4050118894691	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZOX25	Verze
Číslo	2748170000	Montážní nástroj, Délka čepele: 25 mm, Velikost čepele, křížová
objednávky		drážka: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ1X25	Verze
Číslo	2748180000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
GTIN (EAN)	4050118894714	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ2X25	Verze
Číslo	2748190000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 2 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
GTIN (EAN)	4050118894721	
Množství	5 ST	

Držák na nástavce E6.3



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	UBH 1/4 E6,3	Verze
Číslo	2748200000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895339	
Množství	5 ST	

Šestihranný konektor samice



Šestihranný šroubovák s křížovou rukojetí vyrobený s vysoce kvalitního plastu

- Poniklovaný povrch
- Vyrobeno z tvrzené chrom-vanadiové oceli
- Podle DIN 6911
- Určeno pro šroubováky podle DIN 6912

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Verze
Číslo	2888290000	Montážní nástroj, Délka čepele: 150 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875338	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Verze
Číslo	2888300000	Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875345	
Množství	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Verze
Číslo	2888310000	Montážní nástroj, Délka čepele: 200 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875352	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Držák bitu



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Verze
Číslo	2888370000	Montážní nástroj, Délka čepele: 129 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875413	
Množství	1 ST	
Typ	SD BITHOLDER 1/4	Verze
Číslo	2888380000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675875420	
Množství	1 ST	

Bity 25 mm pro držák bitů

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Verze
Číslo	2748860000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894738	
Množství	5 ST	

Příslušenství

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Verze
Číslo	2748870000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894745	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Verze
Číslo	2748880000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118894752	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Verze
Číslo	2748890000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118894769	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PHOX25	Verze
Číslo	2748140000	Montážní nástroj, Délka čepele: 25 mm, Velikost čepele, křížová
objednávky		drážka: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH1X25	Verze
Číslo	2748150000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
GTIN (EAN)	4050118894684	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH2X25	Verze
Číslo	2748160000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 2 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
GTIN (EAN)	4050118894691	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZOX25	Verze
Číslo	2748170000	Montážní nástroj, Délka čepele: 25 mm, Velikost čepele, křížová
objednávky		drážka: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ1X25	Verze
Číslo	2748180000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1
GTIN (EAN)	4050118894714	
Množství	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ2X25	Verze
Číslo	2748190000	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 25 mm,
objednávky		Tloušťka čepele (A): 2 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2
GTIN (EAN)	4050118894721	
Množství	5 ST	

Příslušenství

Držák na nástavce E6.3



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	UBH 1/4 E6,3	Verze
Číslo	2748200000	Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895339	
Množství	5 ST	