



Technologie připojení PUSH IN je technologie přímého zapojení. Předem upravený vodič lze zapojit přímo do úrovně připojení vodiče bez dalších pomůcek.

Počet pólů: 4 - 48

Jmenovitý proud: 10 A

Jmenovité napětí 400 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Zástrčný, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
Číslo objednávky	2985540000
Typ	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0.8268 inch
Délka	21 mm	Délka (v palcích)	0.8268 inch
Čistá hmotnost	12.78 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Amoniak, vodný
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Benzín
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Benzen
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Kyselina octová, koncentrovaná
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Hydroxid draselný
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Metanol
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Motorový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Louh, rozředěný
	Chemická odolnost	Odolné
Látka	Hydrochlorofluorouhliký	
Chemická odolnost	Podmíněně odolné	
Látka	Venkovní použití	
Chemická odolnost	Podmíněně odolné	

Rozměry

Šířka 21 mm

Technické údaje

Všeobecné údaje

Počet pólů	3	Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500	Zapojovací cykly, cínové	≥ 500
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Instalační velikost	1
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Světle šedá
Izolační materiál	PC	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	0.8 Nm
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	0.5 Nm	Základní materiál	Polykarbonát
Řada	HA	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	400 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	4 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	10 A
Jmenovité napětí vodič-PE (III/3)	230 V	Neobsahuje halogeny	false
BG	1	Počet signálních kontaktů	0
Počet silových kontaktů	3	Jmenovité napětí vodič-vodič (III/3)	400 V
Stupeň krytí	IP20		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Zásuvné PUSH IN připojení	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	0.8 Nm
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	0.5 Nm		

Signální kontakt

Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984), signální	4 kV		
--	------	--	--

Silový kontakt



Utahovací točivý moment, silový kontakt, 0.8 Nm max.		Utahovací točivý moment, silový kontakt, 0.5 Nm min.	
--	--	--	--

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 26	Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem	Instalační velikost	1
Průřez propojení AWG, min.	AWG 16	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²	Základní materiál	Polykarbonát
BG	1		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



Příslušenství

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.5X3.0X100	Verze
Číslo	9008380000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056347	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Verze
Číslo	9008320000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056262	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008390000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008330000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008400000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008340000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056293	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swifty® CS“

Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swifty® CS a sada Swifty® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm² plných a 2,5 mm² ohebných.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SWIFTY CS SET	Verze
Číslo	9006060000	Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248257638	
Množství	1 ST	

3-pólový




Technologie připojení PUSH IN je technologie přímého zapojení. Předem upravený vodič lze zapojit přímo do úrovně připojení vodiče bez dalších pomůcek.
Počet pólů: 4 - 48
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HA 3 FP	Verze
Číslo	2985550000	, Zásuvka, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4099986848610	
Množství	1 ST	

HA



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Verze
Číslo objednávky	3142030000	Zátěžové konektory, Příslušenství
GTIN (EAN)	4099987491730	
Množství	10 ST	