

Řada HSB umožňuje přenos 35 A souběžně na každém kontaktu. Sestaveno s přípojkami PUSH IN pro bezpečné a spolehlivé připojení.

Počet pólů: 6 - 12

Jmenovitý proud: 35 A

Jmenovité napětí: 400 V

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 35 A, Počet pólů: 6, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 6
Číslo objednávky	<a href="#">3023960000</a>
Typ	HDC HSB 6 MP
GTIN (EAN)	4099986946545
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E310075

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	84.5 mm	Hloubka (v palcích)	3.3268 inch
Výška	32.5 mm	Výška (v palcích)	1.2795 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Délka	84.5 mm	Délka (v palcích)	3.3268 inch
Čistá hmotnost	50 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Rozměry

Šířka	34 mm	Celková délka základny	84.5 mm
-------	-------	------------------------	---------

## Všeobecné údaje

Počet pólů	6
Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500
Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem
Instalační velikost	6
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Objemový odpor	≤2 mΩ
Barevný	Běžová
Odpor izolace	1010 Ω
Izolační materiál	PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)
Skupina izolačního materiálu	IIIa
Utahovací moment, max., zemnicí připojení	2.5 Nm
Provedení povrchu	Pasivované stříbro
Typ	Zástrčný
Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	2 Nm
Základní materiál	Slitina mědi
Řada	HSB
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	400 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V AC/DC

## Technické údaje

Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	35 A	
Jmenovitý proud (UR)	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 10
	Jmenovitý proud	35 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 12
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 14
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 16
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 18
	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovité napětí vodič-PE (III/3)	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 10
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 12
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 14
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 16
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 18
	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud (cUR)	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 10
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 12
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 14
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 16
	Jmenovitý proud	8 A
	Průřez připojení vodičů AWG	AWG 18
	Jmenovitý proud	8 A
Průřez připojení vodičů AWG	AWG 20	
Jmenovitý proud	8 A	
Neobsahuje halogeny	true	
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano	
BG	6	
Počet silových kontaktů	6	
Jmenovité napětí vodič-vodič (III/3)	690 V	
Stupeň krytí	IP20	

### Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení	Velikost čepele, plochá drážka (zemnicí připojení)	1 x 5,5
Délka odizolování - ochranné zemnicí připojení	12 mm	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	2.5 Nm
Utahovací moment, min., zemnicí připojení	2 Nm	Upevňovací šroub	M 5
Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, AWG (uzemnění), min.	AWG 20
Průřez vodiče, AWG (uzemnění), max.	AWG 10		

### Silový kontakt

Jmenovité napětí (DIN EN 61984), silový 6 V kontakt	Jmenovitý proud (DIN EN 61984), silový 35 A kontakt
---	---




### Verze

Velikost čepele, plochá drážka (šroubové SD 0,8 x 4,0 připojení)	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem
Instalační velikost	Objemový odpor	≤2 mΩ
Průřez vodiče, max.	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Provedení povrchu	Základní materiál	Slitina mědi
BG	6	

**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

### Nákresy



## Příslušenství

### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	<a href="#">9008390000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056354		
Množství	1 ST		
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze	
Číslo	<a href="#">9008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056286		
Množství	1 ST		
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze	
Číslo	<a href="#">9008400000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248056361		
Množství	1 ST		
Typ	SDS 0.8X4.5X125	Verze	
Číslo	<a href="#">9009020000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266883		
Množství	1 ST		

### Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish


#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PZ1	Verze	
Číslo	<a href="#">9008900000</a>	Šroubovák, Šroubovák	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266685		
Množství	1 ST		

### Příslušenství

Typ	SDK PZ1	Verze
Číslo	<a href="#">9008530000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056521	
Množství	1 ST	

### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 1.0X5.5X125	Verze
Číslo	<a href="#">9008410000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056378	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 1.0X5.5X150	Verze
Číslo	<a href="#">9008350000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056316	
Množství	1 ST	

### Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák typu Pozidriv, izolovaný dle VDE, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, výstup podle normy ISO 8764-PZ, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PZ2	Verze
Číslo	<a href="#">9008890000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248266661	
Množství	1 ST	
Typ	SDK PZ2	Verze
Číslo	<a href="#">9008540000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056538	
Množství	1 ST	

## Příslušenství

### DSTV



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	DSTV COBU5	Verze
Číslo	<a href="#">1471500000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kódovací prvek
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190178543	
Množství	100 ST	
Typ	DSTV COST4	Verze
Číslo	<a href="#">1471300000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190017354	
Množství	100 ST	

### Velikost 6



Řada HSB umožňuje přenos 35 A souběžně na každém kontaktu. Sestaveno s přípojkami PUSH IN pro bezpečné a spolehlivé připojení.  
Počet pólů: 6 - 12  
Jmenovitý proud: 35 A  
Jmenovité napětí: 400 V

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HSB 6 FP	Verze
Číslo	<a href="#">3023970000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 35 A, Počet pólů: 6, Připojení PUSH IN
objednávky		s akčním členem, Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099986946552	
Množství	1 ST	