


**HDC HEE 32 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Řada HEE nabízí vysokou hustotu kontaktů a je navržena na základě zavedených vložek HE.

Úroveň vodičového připojení je navržena jako PUSH IN kontakt.

Počet pólů: 10 - 64

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | HDC vložka, Zástrčný, 500 V, Počet pólů: 32, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 6 |
| Číslo objednávky | <a href="#">3023950000</a>                                                                             |
| Typ              | HDC HEE 32 MP                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4099986946538                                                                                          |
| Množství         | 1 items                                                                                                |

## HDC HEE 32 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E310075                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 84.5 mm | Hloubka (v palcích) | 3.3268 inch |
| Výška          | 33.2 mm | Výška (v palcích)   | 1.3071 inch |
| Šířka          | 34 mm   | Šířka (v palcích)   | 1.3386 inch |
| Délka          | 84.5 mm | Délka (v palcích)   | 3.3268 inch |
| Čistá hmotnost | 100 g   |                     |             |

## Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                                |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                                |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                                |
| Chemická odolnost             | Látka                 | Aceton                         |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné                         |
|                               | Látka                 | Amoniak, vodný                 |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Benzín                         |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné                         |
|                               | Látka                 | Benzen                         |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné                         |
|                               | Látka                 | Dieselový olej                 |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Kyselina octová, koncentrovaná |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné                         |
|                               | Látka                 | Hydroxid draselný              |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Metanol                        |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Motorový olej                  |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Louh, rozředěný                |
|                               | Chemická odolnost     | Odolné                         |
| Chemická odolnost             | Látka                 | Hydrochlorofluorouhlíky        |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |
|                               | Látka                 | Venkovní použití               |
|                               | Chemická odolnost     | Podmíněně odolné               |

## Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 34 mm |
|-------|-------|

## HDC HEE 32 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Všeobecné údaje

|                                      |             |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet pólů                           | 32          | Zapojovací cykly, stříbrné             | ≥ 500                                                                                      |
| Zapojovací cykly, zlaté              | ≥ 500       | Typ připojení                          | Připojení PUSH IN s akčním členem                                                          |
| Instalační velikost                  | 6           | Klasifikace hořlavosti UL 94           | V-0                                                                                        |
| Objemový odpor                       | ≤2 mΩ       | Barevný                                | Běžová                                                                                     |
| Odpor izolace                        | 1010 Ω      | Izolační materiál                      | PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici) |
| Skupina izolačního materiálu         | IIIa        | Průřez vodiče                          | 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Typ                                  | Zástrčný    | Kategorie rázového napětí              | III                                                                                        |
| Závažnost znečištění                 | 3           | Základní materiál                      | Slitina mědi                                                                               |
| Řada                                 | HEE         | Jmenovité napětí (DIN EN 61984)        | 500 V                                                                                      |
| Jmenovité napětí: podle UL/CSA       | 600 V AC/DC | Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984) | 6 kV                                                                                       |
| Jmenovité napětí vodič-PE (III/3)    | 500 V       | Neobsahuje halogeny                    | true                                                                                       |
| Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2 | Ano         | BG                                     | 6                                                                                          |
| Počet signálních kontaktů            | 0           | Počet silových kontaktů                | 32                                                                                         |

## Připojení datové, uzemnění

|                                              |                     |                                                  |              |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Typ připojení PE                             | Šroubové připojení  | Velikost čepele, plochá drážka (zemní připojení) | SD 0,8 x 4,0 |
| Délka odizolování - ochranné zemní připojení | 10 mm               | Utahovací moment, max., zemní připojení          | 1.2 Nm       |
| Utahovací moment, min., zemní připojení      | 0.8 Nm              | Upevňovací šroub                                 | M 4          |
| Jmenovitý průřez                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, AWG (uzemnění), min.              | AWG 20       |
| Průřez vodiče, AWG (uzemnění), max.          | AWG 12              |                                                  |              |

## Silový kontakt

Jmenovitý proud (DIN EN 61984), silový 16 A kontakt


## Verze

|                     |                                   |                     |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Typ připojení       | Připojení PUSH IN s akčním členem | Instalační velikost | 6                   |
| Objemový odpor      | ≤2 mΩ                             | Průřez vodiče, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>               | Základní materiál   | Slitina mědi        |
| BG                  | 6                                 |                     |                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |             |             |

## Drawings



## Accessories

## Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDIS 0.4X2.5X75            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008370000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056330              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDS 0.4X2.5X75             | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9009030000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008390000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008330000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDIS 0.8X4.0X100           | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008400000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDS 0.8X4.0X100            | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008340000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

## HDC HEE 32 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Křížový šroubovák, Phillips



Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ        | SDIK PH1                   | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008570000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056569              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |
| Typ        | SDK PH1                    | Verze                |
| Číslo      | <a href="#">9008480000</a> | Šroubovák, Šroubovák |
| objednávky |                            |                      |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                      |
| Množství   | 1 ST                       |                      |

## DSTV



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DSTV COBU5                 | Verze                                              |
| Číslo      | <a href="#">1471500000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Kódovací prvek  |
| objednávky |                            |                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190178543              |                                                    |
| Množství   | 100 ST                     |                                                    |
| Typ        | DSTV COST4                 | Verze                                              |
| Číslo      | <a href="#">1471300000</a> | Zátěžové konektory, Příslušenství, Systém kódování |
| objednávky |                            |                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190017354              |                                                    |
| Množství   | 100 ST                     |                                                    |

**HDC HEE 32 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****Velikost 6**

Řada HEE nabízí vysokou hustotu kontaktů a je navržena na základě zavedených vložek HE.

Úroveň vodičového připojení je navržena jako PUSH IN kontakt.

Počet pólů: 10 - 64

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |                                                                                                       |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | HDC HEE 32 FP              | Verze                                                                                                 |
| Číslo objednávky | <a href="#">3023910000</a> | HDC vložka, Zásuvka, 500 V, Počet pólů: 32, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 6 |
| GTIN (EAN)       | 4099986946491              |                                                                                                       |
| Množství         | 1 ST                       |                                                                                                       |