

THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku M-Print® PRO pro Windows optimalizuje práci se značením.

- Štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách
- Díky pružnému materiálu a tlusté vrstvě lepidla mohou být THM GEW použity na zahnutých nebo kulatých předmětech, jako jsou kabely a hadice.
- Značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů Simatic 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.
- Značení pomocí termotransferových tiskáren THM MultiMark nebo THM MultiMark Plus

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3034810000
Typ	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
Množství	4000 items

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2.126 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	674 g		

Obecné údaje

Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Typ tisku	prázdný	Metoda tisku	Tepelný přenos
Šířka	8 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C
Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Základní materiál	Výplem potažená bavlněná tkanina	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	21.4 x 8 mm	Počet na roli	4000

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1 mm	Vnější prům. vodiče	1 - 12 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		