

SFX-VT 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Velice flexibilní: SFX

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru.

Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží. Výhody pro vás na první pohled:

Odolnost proti povětrnostním vlivům testována podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabulka 3, postup A, cyklus 1 při 5000 hodinách

Individuální značení pomocí M-Print® PRO
Easy a rychlý tisk pomocí THM MultiMark

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3128310000
Typ	SFX-VT 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4099987301664
Množství	6000 items

SFX-VT 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.0236 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0.5118 inch
Čistá hmotnost	0.55 g		

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	13 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyuretan	Tištěné znaky	bez
Velikost pole na označení	10.5 x 44 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	40 mm
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Průchod vázacího pásku	Plochy
Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm	Vhodný vázací pásek	Plast

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		