

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Číslo objednávky | 3138100000                                 |
| Typ              | <a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X600-X</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099987365970                              |
| Množství         | 1 items                                    |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 10 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.3937 inch |
| Výška          | 10 mm   | Výška (v palcích)   | 0.3937 inch |
| Šířka          | 600 mm  | Šířka (v palcích)   | 23.622 inch |
| Délka          | 1000 mm | Délka (v palcích)   | 39.37 inch  |
| Čistá hmotnost | 254 g   |                     |             |

## Teploty

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -20 - 50°C |
|------------------|------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |

## Údaje o materiálu

|                       |        |             |        |
|-----------------------|--------|-------------|--------|
| Hlavní materiál krytu | Hliník | Zapouzdření | PUR V0 |
|-----------------------|--------|-------------|--------|

## Elektrické údaje

|                     |          |          |       |
|---------------------|----------|----------|-------|
| Jmenovité napětí    | ≤ 5 V DC | Napájení | 3.7 W |
| S možností ztlumení | Ano      |          |       |

## Technické specifikace kabelu

|                       |        |                 |       |
|-----------------------|--------|-----------------|-------|
| Materiál kabelu       | PUR    | Barva opláštění | černá |
| Hlavní materiál krytu | Hliník | Délka kabelu    | 5 m   |

## Všeobecné technické údaje

|                 |           |                                                 |              |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| Tvar LED modulu | Pravoúhlý | Provozní životnost                              | 60.000 h     |
| Stupeň krytí    | IP67      | Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012) | Not required |

## Údaje o připojení


|                   |     |
|-------------------|-----|
| Připojovací závit | bez |
|-------------------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000996    | ETIM 9.0    | EC000996    |
| ETIM 10.0   | EC000996    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |             |             |

## Nákresy

## Výkres



**Příslušenství****Montážní spona M8 / M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |       |
|------------------|----------------------------|-------|
| Typ              | SAI-M12-CLIP               | Verze |
| Číslo objednávky | <a href="#">1362750000</a> |       |
| GTIN (EAN)       | 4050118164879              |       |
| Množství         | 10 ST                      |       |