

IE-C6GO6LD0010F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1 m, 6 kV |
| Číslo objednávky | 3136130010 |
| Typ | IE-C6GO6LD0010F40F40-X-K3KV |
| GTIN (EAN) | 4099987349321 |
| Množství | 40 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------|
| Délka | 1 m | Délka (v palcích) | 39.3701 inch |
| Čistá hmotnost | 27 g | | |

Teploty

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -20 °C...60 °C |
|--------------------|------------------|----------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Obecné standardy

| | | | |
|---------------------|------------|--|-----------------------|
| Standardní konektor | TIA-1096-A | Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------|------------|--|-----------------------|

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV | Odpor izolace | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie | Cat.3 | Izolační napětí, max. | 300 V |

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|---|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|-----------------|---|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|----------------|---|

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|----------------------|----|----------------------------|--------------------------------|
| Odolnost vůči olejům | No | Barevný | Červená, Šedá |
| Halogen | Ne | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 |

Struktura kabelu

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| Průměr pláště | 4.8 mm | Barva opláštění | Šedá |
| Průřez | 3x2xAWG 24/7 | Stínění | U/UTP |
| Počet vodičů | 6 | Průměr pláště, max. | 5 mm |
| Průměr pláště, min. | 4.6 mm | Materiál pláště | LSZH |

Technické údaje**Zástrčka**

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné | Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|-----------------|---|----------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Nákresy

Schéma připojení



Výkres

