Data sheet

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
Číslo objednávky	3157260000
Typ	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
Množství	1 items

Data sheet

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	60.3 mm	Výška (v palcích)	2.374 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	21 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	10^{12} Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	19 mm	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez vodiče, max.	70 mm²	Průřez vodiče, min.	25 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings