




Všeobecné objednací údaje

Verze	Data OMNIMATE – konektor USB, Zásuvný konektor PCB plug in, USB 3.1, Typ C, 10 Gbit/s, Pájené připojení SMD, 180°, Cykly zapojování: ≥ 10000, Počet pólů: 24, LCP, Pozlacený nikl, Cívka
Číslo objednávky	3158920000
Typ	USB3.1C S1V 1.7N4 RL
GTIN (EAN)	4099987672559
Množství	2000 items
Balení	Cívka

USB3.1C S1V 1.7N4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0.2756 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0.4724 inch
Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0.4331 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

Balení	Cívka	Délka VPE	0.00 mm
Šířka VPE	0.00 mm	Výška VPE	0.00 mm

Specifikace systému

Počet pólů	24	LED	Ne
Montáž na PCB desku	Pájené připojení SMD	Materiál stínění	Nerezová ocel
Stínění	ano	Boční ukončení, charakteristické	Pájená příruba
Zásuvná síla / pól, max.	0.83 N	Přenosová rychlost	10 Gbit/s
Počet pájených kolíků na pól	1	Typ připojení	Pájené připojení
Skupina produktů	Data OMNIMATE – konektor USB	Rozteč v mm (P)	0.50 mm
Stupeň krytí	IP20	Cykly zapojování	≥ 10000
Výstupní tvarovka	180°	Plocha stínění	poniklované
Stínění	žádné	Kategorie výkonu	10 Gbit/s
Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	100 V AC	Objemový odpor	0,04 Ω
Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Jmenovité napětí	20 V

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Odpor izolace	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Contact base material	Slitina mědi	Materiál kontaktu	Slitina mědi
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota, max.	85 °C		

Důležitá poznámka

Poznámky

USB3.1C S1V 1.7N4 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Klasifikace**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Nákresy

