

SAISGS-M-4T-8/9-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výkonový konektor, M12
Číslo objednávky	3164490000
Typ	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2.7559 inch
Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	44 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	T-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	LED	Ne
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	PA
Průměr kabelu, max.	9 mm	Průměr kabelu, min.	8 mm
Materiál kontaktu	CuZn	Průřez vodiče, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovitý proud	12 A	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100	Závažnost znečištění	3
Druh kontaktu	Konektor samec	Připojení stínění	Ano
Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C
Průřez připojení max.	1.5 mm ²	Průřez připojení min.	0.14 mm ²

Obecné informace

Počet pólů	4	Připojení 1	M12
Připojení 2	Šroub	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	PA	Připojovací závít	M12
Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)	AWG 16	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 16
Stínění	ano	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma pólů

