


CH-J655-DXD-00.15-VPE10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Základní počítač, brána, řídicí box a zařízení na ochranu proti přepětí jsou připojeny k předem sestaveným sadám kabelů jako montáž z bodu do bodu nebo Y. Společnost Weidmüller nabízí ta pravá řešení připojení, která odpovídají normám FNN a DIN-VDE 0603. Předem sestavené napájecí kabely s ochranou proti přepětí 6 kV ucelují portfolio.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 v instalovaném stavu, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
Číslo objednávky	3210930015
Typ	CH-J655-DXD-00.15-VPE10
GTIN (EAN)	4069166000251
Množství	10 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	150 mm	Délka (v palcích)	5.9055 inch
Průměr	1.65 mm	Čistá hmotnost	1.4 g

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	0.15 m	Typ linky	Li9YH 1 x 0,75
Barva opláštění	Modrá	Odolnost vůči olejům	No
Průřez jádra	0.75 mm ²	Počet vodičů	2
Stíněný	Ne	Halogen	bez obsahu halogenů
Izolace	PP	Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.	90 °C
Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.	-25 °C	Teplotní rozpětí, stacionární, max.	90 °C
Teplotní rozpětí, stacionární, min.	-25 °C	Materiál kabelu	Polyolefin
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	15x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., stacionární	8 x průměr kabelu
Délka kabelu, řetěz 2	0.15 m	Délka kabelu, řetěz 1	0.15 m

Všeobecné technické údaje

Počet pólů	2	Uspořádání pinů	1:1, číslované žíly
Aplikace	Vnitřní	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	9 A
Standardy	DIN VDE 0603-100	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Nákresy

