




SPElink®

PCB zásuvky pro jednopárový kabel Ethernet
Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů.
Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.

Výhody jednopárového Ethernetu:

- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, SPE (Single Pair Ethernet), Nacvakávací příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 1.80 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 2.1 mm, Ni/Au, černá, Tube
Číslo objednávky	3234500000
Typ	SPE P20 R1H 2.1 6 N/N RL
GTIN (EAN)	4069166023045
Množství	100 items
Balení	Tube

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.8465 inch
Výška	10.3 mm	Výška (v palcích)	0.4055 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	10.3 mm	Šířka	9 mm
Šířka (v palcích)	0.3543 inch	Čistá hmotnost	1.44 g

Teploty

Teplota instalace	-40 °C ... 85 °C
-------------------	------------------

Balení

Balení	Tube	Délka VPE	5.00 mm
Šířka VPE	4.00 mm	Výška VPE	3.00 mm

Specifikace systému

Počet pólů	2	LED	Ne
Pájecí kolík, délka (l)	2.1 mm	Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Rozteč v palcích (P)	0.071 "	Materiál stínění	CuSn
Stínění	ano	Boční ukončení, charakteristické	Nacvakávací příruba
Přenosová rychlost	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s, 10/100/1000 MBit/s	Typ připojení	Pájené připojení
Kategorie	CAT B (ISO/IEC 63171)	Skupina produktů	OMNIMATE Data - Jednopárový Ethernet
Rozteč v mm (P)	1.80 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750	Výstupní tvarovka	90°
Plocha stínění	pocínované	Kategorie výkonu	CAT B (ISO/IEC 63171) 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s, 10/100/1000 MBit/s
Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení, Pájení vlnou	Varianta se západkou	horní strana
Rozměry pájecích pinů	Osmiúhlý		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	2250 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1000 V DC
Odpor izolace	≥ 500 MΩ	Jmenovité napětí	72 V
PoE / PoE+	PoDL podle IEEE 802.3bu / cg		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP, PA 9T	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Odpor izolace	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Contact base material	CuMg	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Ni/Au	Struktura vrstev pájeného připojení	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au
Struktura vrstev kontaktu konektoru	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota, max.	85 °C		

Technické údaje**Důležitá poznámka**

Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		